

KERN TAB20-3

Hochpräzise Taschenkaratwaage für Juweliere und Reisende

KERN[®]



Alimentation en énergie

Durée de service: 150 h

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat DAkkS: 963-127

Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance de poche

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 188 x 120 x 44 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 314 g

Poids net: 170 g

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions paravent de protection (LxPxH): 94 x 100 x 12 mm

Dimensions totales (LxPxH): 95 x 135 x 33 mm

Espace de pesée (LxPxH): 90 x 90 x 10 mm

Matériel carter: Plastique

Matériel de plateau: Plastique

Surface de pesée (d): 18

Système de mesure

Durée de préchauffage: 30 min

Lecture [d]: 1 mg

Linéarité: 4 mg

Plage de tare: -20000 mg

Poids de réglage recommandé: 10 g (F2)

Portée [Max]: 20 g

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 2 mg

Résolution: 20000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 3 s

Unités de mesure: ct g gn

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 9 mm

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 80 %

Humidité de l'air minimale: 15 %

Température ambiante minimale: 10 °C

Température d'utilisation maximale: 30 °C