

**Blocs de jonction à tige
WFF 185 NFF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Klippon® Connect avec technologie à tiges

Nos blocs de jonction à tige constituent une alternative solide établie pour le raccordement dans des conditions particulièrement difficiles. Les nombreux accessoires et la qualité de fabrication garantissent une productivité élevée dans la planification et l'installation – et une sécurité de fonctionnement durable.

Informations générales de commande

Type	WFF 185 NFF
Référence	1049250000
Version	Blocs de jonction à tige, Borne traversante, Section nominale: 185 mm ² , Raccordement à tige, Montage direct, TS 35
GTIN (EAN)	4050118255133
Cdt.	2 pièce(s)

Blocs de jonction à tige WFF 185 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	55 mm	Largeur (pouces)	2,165 inch
Hauteur	163 mm	Hauteur (pouces)	6,417 inch
Profondeur	77,2 mm	Profondeur (pouces)	3,039 inch
Poids net	581 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	120 °C		

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert	fermé	Instruction de montage	Montage direct, TS 35
-------------	-------	------------------------	-----------------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Couple de serrage (vis de pression pour conducteurs en cuivre)	50...60 Nm	Nombre d'étages	1
Nombre de points de contact par étage	2	Etages internes pontés	Non
Raccordement PE	Non	Rail	TS 35

Caractéristiques nominales

Section nominale	185 mm ²	Tension nominale	500 V
Courant nominal	353 A	Courant avec conducteur max.	353 A
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	0,09 mΩ		

Dimensions

Décalage TS 35	81,5 mm
----------------	---------

Raccordement (raccordement nominal)

Cosse DIN 46 234	10...240 mm ²	Couple de serrage, max.	60 Nm
Couple de serrage, min.	50 Nm	Nombre de raccords	2
Plage de serrage, max.	240 mm ²	Plage de serrage, min.	10 mm ²
Sections de raccordement, raccordement à tige, max.	240 mm ²	Sections de raccordement, raccordement à tige, min.	10 mm ²
Taille de la tige pour raccordement à plage	M 12	Type de raccordement	Raccordement à tige

Blocs de jonction à tige WFF 185 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Raccordement à tige

Cosse DIN 46 234	10...240 mm ²	Couple de serrage, max.	60 Nm
Couple de serrage, min.	50 Nm	Sections de raccordement, raccordement à tige, max.	240 mm ²
Sections de raccordement, raccordement à tige, min.	10 mm ²	Taille de la tige pour raccordement à plage	M 12

Classifications

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP