

**Série Z**  
**ZQV 6/2 GE ZTL6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit****Câblage d'un transformateur de courant et de tension**

Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type       | ZQV 6/2 GE ZTL6                                                   |
| Référence  | <a href="#">1363010000</a>                                        |
| Version    | Série Z, Connexion transversale®, pour bornes, Nombre de pôles: 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118165456                                                     |
| Cdt.       | 60 pièce(s)                                                       |

**Série Z**  
**ZQV 6/2 GE ZTL6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |          |                     |            |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Largeur    | 3,1 mm   | Largeur (pouces)    | 0,122 inch |
| Hauteur    | 14,3 mm  | Hauteur (pouces)    | 0,563 inch |
| Profondeur | 33,96 mm | Profondeur (pouces) | 1,337 inch |
| Poids net  | 2,72 g   |                     |            |

**Températures**

|                                            |               |                                            |        |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|
| Température de stockage, max.              | 40 °C         | Température de stockage, min.              | 10 °C  |
| Température de stockage                    | 10 °C...40 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C        |                                            |        |

**Autres caractéristiques techniques**

|                                        |                |                  |         |
|----------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| Instruction de montage                 | Montage direct | Type de fixation | enfiché |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non            |                  |         |

**Caractéristiques des matériaux**

|                                     |       |         |       |
|-------------------------------------|-------|---------|-------|
| Matériau                            | Wemid | Couleur | jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |       |

**Caractéristiques du système**

|         |             |
|---------|-------------|
| Version | pour bornes |
|---------|-------------|

**Caractéristiques nominales**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Courant nominal | 41 A |
|-----------------|------|

**Dimensions**

|               |        |
|---------------|--------|
| Pas en mm (P) | 8,1 mm |
|---------------|--------|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 5.0   | EC000489    |
| ETIM 6.0   | EC000489    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-40 | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-40 | eClass 8.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Données techniques | <a href="#">STEP</a> |
|--------------------|----------------------|