


**Marque de commande****OFR-22800/50**

Film défecteur Rouleau de 22,8 m x 50 mm

Caractéristiques

- Articles au mètre

Découpe du film réflecteur

Dimensions**Caractéristiques techniques****Caractéristiques générales**

Forme constructive	Rouleau
Éléments optiques	Pyramides Micro Tripel

Conditions environnementales

Température ambiante	-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Matériau	F6000
Dimensions	22800 mm x 50 mm
Fixation	adhésif
Stockage	stocker dans un endroit sec et frais

Informations générales

Unité d'emballage	Prédécoupage : entre 1 m et 22,8 m de longueur maximum
Informations complémentaires	La température ambiante lors du montage et du traitement du film doit être supérieure à 18 °C.