



Télerupteur avec commande centralisée, 240AC, 2 F, 1 contact à ouverture, 16A, 50/60Hz, 2PE

Référence Z-SC240/2S10
N° de catalogue 265326

Illustration non contractuelle

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I_n	A	16
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P_{vid}	W	1.5
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P_{vid}	W	4.5
Température d'emploi min.		°C	-20
Température d'emploi max.		°C	45

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Télerupteur (EC000188)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Télerupteur pour tableau modulaire (ec1@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015])			
fonction			mécanique pour contrôleur central
mode de pose			rail DIN
largeur en nombre de modules			2
profondeur d'encastrement		mm	60
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			0
tension de commande 1		V	240 - 240
type de tension de commande 1			AC
fréquence de tension de commande 1		Hz	50 - 60
tension de commande 2		V	0 - 0
type de tension de commande 2			AC
fréquence de tension de commande 2		Hz	0 - 0
courant de commutation assigné		A	16
tension d'alimentation		V	240 - 415
type de tension d'alimentation			AC
charge max. de lampe à incandescence		W	1980
charge max. de lampe fluorescente		VA	1020
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)		VA	1820
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)		VA	1150
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)		A	10
commande manuelle possible			oui