


FICHE TECHNIQUE - M22-H5



Capot, pour plastron d'encastrement, 5 emplacements de montage



Référence **M22-H5**
N° de catalogue **216552**
Alternate Catalog **M22-H5Q**
No.

Gamme de livraison

Equipements complémentaires			Boîtier à monter en saillie
Fonction de base équipements complémentaires			Capots
			Degré de protection valable uniquement en association avec des plastrons d'encastrement M22-E...
Nombre de perçages			5
Matériau			Matière plastique claire
Entrées de câbles défonçables		Nombre x M20	5
Degré de protection			IP40
Couleur			gris
			
RAL Valeur			RAL 7035
Connexion à SmartWire-DT			non

Caractéristiques techniques

Généralités

Degré de protection			IP40
Température ambiante			
Appareil nu		°C	-25 - +70

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I _n	A	0
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P _{vid}	W	0
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P _{vid}	W	0
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P _{vs}	W	0
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P _{ve}	W	0
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70
Certificat d'homologation IEC/EN 61439			
10.2 Résistance des matériaux et des pièces			
10.2.2 Résistance à la corrosion			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV			Sur demande
10.2.5 Elevation			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite			Les exigences de la norme produit sont respectées.

10.5 Protection contre les chocs électriques			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes			Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement			
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante			Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement			Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits			Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique			Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique			Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Capot de protection pour contact de bouton poussoir (EC000202)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Capot pour contact de bouton-poussoir (ec1@ss10.0.1-27-37-12-06 [AKF024014])			
nombre d'appareils encastrables			5
verrouillable			non
indice de protection (IP)			IP40
Degré de protection (NEMA)			autre


Homologations

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Encombrements

The image contains two technical drawings of a rectangular switch component. The left drawing is a front view showing a rectangular plate with three circular M20 mounting holes. Dimensions are indicated: a width of 174 and a height of 59. The right drawing is a side view showing the profile of the component, including a mounting flange on the right side. A dimension of 95 is indicated for the width of the main body. Below the drawings, text specifies 'Entrées de câbles : 5 x M20' and 'Forme : en plusieurs parties'.

Entrées de câbles : 5 x M20
Forme : en plusieurs parties



Capot avec jeu de pièces pour encastrément mural M22-UPE

- ① Carton pour fermeture lors de l'encastrement
- ② Epaisseur du crépi inférieure à 8 mm
- ③ Epaisseur du crépi supérieure à 8 mm