



**Télérupteur, 12AC, 1F+10, 16A, 50Hz, 1PE**

**Référence**                    **Z-S12/SO**  
**N° de catalogue**           **265287**

Illustration non contractuelle

## Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	$I_n$	A	16
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	$P_{vid}$	W	1.5
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	$P_{vid}$	W	3
Température d'emploi min.		°C	-20
Température d'emploi max.		°C	45

## Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Télérupteur (EC000188)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Télérupteur pour tableau modulaire (ecl@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015])			
fonction			autre
mode de pose			rail DIN
largeur en nombre de modules			1
profondeur d'encastrement		mm	60
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			0
tension de commande 1		V	12 - 12
type de tension de commande 1			AC
fréquence de tension de commande 1		Hz	50 - 50
tension de commande 2		V	0 - 0
type de tension de commande 2			AC
fréquence de tension de commande 2		Hz	0 - 0
courant de commutation assigné		A	16
tension d'alimentation		V	250 - 250
type de tension d'alimentation			AC
charge max. de lampe à incandescence		W	0
charge max. de lampe fluorescente		VA	0
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)		VA	0
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)		VA	0
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)		A	0
commande manuelle possible			oui

## Encombres

