# SAUTER **CT 1000-3Q1**

Tige de cisaillement en inoxydable



| Catégorie | |
|---|---|
| Marque | Sauter |
| Catégorie de produits | Cellule de mesure |
| Groupe de produit | Capteur de pesage |
| Famille de produits | CT Q1 |

| Système de mesure | |
|---|---|
| Portée [Max] | 1000 kg |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Variance | 0,001 mV/V |
| Capteur OIML classe | C3 |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Alimentation + Couleur | vert |
| Alimentation - Couleur | noir |
| Signal + Couleur | rouge |
| Signal - Couleur | blanc |
| Sense + Couleur | 75392 |
| Sense - Couleur | 75412 |
| Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
| Cellule de pesée charge morte [Min] (%) | 0% |
| Applications de mesure | masse |
| Directions de force | compression |
| Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
| Cellule de pesée d'entrée - nominal | 400 Ω |
| Cellule de pesée d'entrée - variance | 20 Ω |
| Cellule de pesée résistance de sortie - nominal | 350 Ω |
| Cellule de pesée résistance de sortie - variance | 3 Ω |
| Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min] | 10 V |
| Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max] | 15 V |
| Capteur résistance d'isolement - [Min] | 5000 MΩ |
| Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
| Coefficient de température - valeur caractéristique | ≤± 0.006%Sn/5 °C |
| Tolérance du signal zéro | ± 2.0%Sn |
| Coefficient de température - signal zéro | ≤± 0.01%Sn/5 °C |
| Erreur de fluage (30 minutes) | ≤± 0.016 %Sn |
| Surcharge sûre | 150% |
| Charge de rupture | 200% |

| Fonctions | |
|---|---|
| Protection IP - dispositif complet | IP68<br>IP69K |

| Forme de construction | |
|---|---|
| Matériau | acier, inox |
| Forme | Capteur à cisaillement |
| Dimensions (L×P×H) | 130×31,5×31,5 mm |
| Longueur de câble | 5 m |
| Montage - Application de la force | Trou fileté M12 |
| Montage - évacuation des forces | 2 × trou de passage Ø 13,5 mm |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température ambiante [Min] | -30 °C |
| Température ambiante [Max] | 70 °C |
| Température d'utilisation [Min] | -10 °C |
| Température d'utilisation [Max] | 40 °C |

| Homologation | |
|---|---|
| Sigle CE | ✓ |

| Services | |
|---|---|
| Numéro d'article pour étalonnage usine (force de compression) | 961-264V |

| Informations sur le produit | |
|---|---|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761222182 |
| Classification REACH | pas de substances interdites |

| Emballage & expédition | |
|---|---|
| Mode de livraison | Service de colis |

# SAUTER **CT 1000-3Q1**

Tige de cisaillement en inoxydable

| | |
|---|---|
| Délais de livraison | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 250×155×60 mm |
| Poids net env. | 0,90 kg |
| Poids brut env. | 1,2 kg |
| Poids d’expédition | 1,101 kg |

## Pictogrammes

### STANDARD




### OPTION

