



Balance de poche de précision avec grand plateau en inox et coupelle de tarage pratique

Caractéristiques

- Balance de poche haute résolution avec un temps de réaction et de stabilisation particulièrement court, qui permet de travailler très efficacement
- Construction particulièrement plate
- 1 Couvercle de protection contre poussière et pression en plastique résistant. Peut aussi être utilisé comme un récipient de pesée
- Plateau de pesée en inox, hygiénique et facile à nettoyer
- Prêt à l'emploi : Piles incluses, 2×CR2032, autonomie jusqu'à 8,75 h. Fonction AUTO-OFF après 4 minutes pour économiser les piles



Balance à carats de poche compacte pour la pesée précise de bijoux et de pierres précieuses

Caractéristiques

- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Commutable de g en ct, gn, dwt, ozt, oz en pressant sur une touche
- Écran tactile contrasté et rétroéclairé pour une commande intuitive et une lecture confortable
- Couvercle de protection contre poussière et pression
- Plateau de pesée en inox, hygiénique et facile à nettoyer
- Récipient de pesée de série
- Balance à poudre avec division de grain (gn), idéale pour les tireurs sportifs, les rechargeurs, etc. pour les douilles de cartouches auto-replisseuses
- Câble USB pour alimentation de série
- Prêt à l'emploi : Piles incluses, 4×1.5 V AAA, autonomie jusqu'à 150 h. Fonction AUTO-OFF après 5 minutes pour économiser les piles
- 2 Livraison dans un emballage design individuel

Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !



DE SÉRIE

1 DAY

OPTION

DAkks



DE SÉRIE

1 DAY

OPTION

DAkks

KERN Modèle	TGC 150-2	TGC 500-1	TGC 1K-3	TGD 50-3C
Portée [Max] g	150	500	1000	50
Lecture [d] g	0,01	0,1	1	0,001
Écran LCD – rétroéclairé		oui		oui
Écran LCD – hauteur de chiffres		12 mm		20 mm
Dimensions surface de pesée L×P		81 mm		65 mm
Dimensions totales L×P×H		100×130×18 mm		96×150×64 mm
Poids net	200 g	150 g	150 g	250 g
Température ambiante tolérée		0 °C – 40 °C		5 °C – 35 °C
Option Cert. d'étalonnage Accr. DAkks		963-127		963-127