

KERN HDB5K5N

Praktisch, preiswert und stets griffbereit

KERN®



Fonctions

Fonction Data Hold: oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 90 %

Température ambiante minimale: 5 °C

Température d'utilisation maximale: 35 °C

Alimentation en énergie

Durée de service: 180 h

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat DAkkS: 963-127H

Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Dynamomètre

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 225 x 150 x 70 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 383,860 g

Poids net: 200 g

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 70 x 25 x 105 mm

Dimensions totales (LxPxH): 195 x 70 x 25 mm

Matériel carter: Plastique

Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min

Lecture [d]: 5 g

Linéarité: 15 g

Poids de réglage recommandé: 5 kg (M1)

Portée [Max]: 5 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Précision (du [Max]): 0,005

Reproductibilité: 5 g

Résolution: 1000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 2 s

Unités de mesure: kg lb N

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,200 cm