

# KERN CH50K50

Praktisch, preiswert und stets griffbereit

# KERN®



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	50 g
Linéarité:	100 g
Poids de réglage recommandé:	20 kg (M3)
Portée [Max]:	50 kg
Précision (du [Max]):	0,005
Reproductibilité:	50 g
Résolution:	1000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg lb N

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,100 cm
------------------------------	----------

## Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

## Alimentation en énergie

Durée de service:	20 h
-------------------	------

## Prestation

Adjustment at the location of installation:	961-248
Certificat DAkkS:	963-128H

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Dynamomètre

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	225 x 155 x 72 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	540 g
Poids net:	316 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	90 x 30 x 176,5 mm
Dimensions totales (LxPxH):	90 x 30 x 280 mm
Matériel carter:	Plastique