


# Laserliner

## DigiLevel Laser G40



### Niveau à bulle électronique numérique utilisant la technologie laser verte

Rev18W44



#### – Technologie laser verte

– La **technologie DLD** permet d'obtenir une ligne laser vert extrêmement clair.

#### – Le niveau à bulle intelligent qui s'adapte à tous les cas :

Le niveau à bulle électronique numérique intelligent avec affichages 360° de l'angle.

– Le **mode de référence** permet de reporter les angles

#### – Utilisation optimale grâce à AutoSound :

Un signal sonore indique également l'horizontale, la verticale et la position à 45° – ce qui facilite l'orientation des objets.

#### – Écran d'affichage pivotant :

L'écran d'affichage tourne automatiquement lorsque les mesures sont réalisées au-dessus de la tête. L'écran d'affichage éclairé est ainsi bien lisible quelles que soient les conditions de travail.

#### – Fonction étalonnage :

Pour le réétalonnage du capteur et une meilleure sécurité de mesure

– Écran d'affichage éclairé

– Nivelles verticale et horizontale

– Surfaces de mesure fraisées

– Aimants de maintien puissants

#### DONNÉES TECHNIQUES

**PRÉCISION** mesure électronique

± 0,1° à 0° ... 1°

± 0,1° à 89° ... 90°

± 0,2° à 1° ... 89°

**PRÉCISION DE L'AFFICHAGE**

1 décimale

**PRÉCISION DES BULLES** ± 0,5 mm/m

**CLASSE DE LASER** 2 < 1mW

**LONGUEUR DE L'ONDE LASER** 515 nm

**CONDITIONS DE TRAVAIL** 0°C ... 40°C, humidité relative de l'air max. 80% rH, non condensante, altitude de travail max. de 2000 m au-dessus du niveau moyen de la mer

**CONDITIONS DE STOCKAGE** -10°C ... 60°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH

**ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**  
2 x 1,5V (type AAA/LR03)

**DIMENSIONS** (L x H x P)  
400 x 66 x 30 mm

**POIDS** (piles incluse) 566 g

\* 6 fois plus clair qu'un laser rouge typique de 630 - 660 nm



Laser ligne laser intégré



Écran d'affichage éclairé



Magnétique



AutoSound à  
0°/45°/90°/135°/180°



#### DigiLevel Laser G40

inclus sacoche

+ Piles

**Dimensions de l'emballage** (L x H x P)  
90 x 460 x 55 mm

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
DigiLevel Laser G40	081.255A	4 021563 704064	5

