



Marque de commande

ML300-8-1200-IR/25/95/120

Cellule en mode détection directe
avec connecteur métallique M8, 4 broches


Caractéristiques

- Boîtier miniature
- Maniement simple
- Infrarouge
- Domaine de détection étendu
- Connecteur 45°

Information produit


La série ML300 se caractérise par un boîtier miniature robuste et réunit tous les principes de fonctionnement standard. On peut citer en particulier les détecteurs à sortie analogique, qui renvoient une valeur proportionnelle à la distance. Le connecteur/la connexion à 45° assure un montage flexible. Une LED indique la présence d'un signal faible, en cas de saleté par exemple.

Dimensions



Raccordement électrique

Option : 120




- = commutation "claire"
● = commutation "forcé"

Brochage



Éléments de visualisation/réglage



1	Récepteur	
2	Emetteur	
3	État de commutation	jaune
4	Réserve de fonction	verte
5	Réglage du domaine de détection	

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Domaine de détection	0 ... 1200 mm , réglable
Domaine de réglage	250 ... 1200 mm
Cible de référence	blanc standard 200 mm x 200 mm
Émetteur de lumière	IREL
Type de lumière	infrarouge, lumière modulée , 880 nm
Diamètre de la tache lumineuse	env. 160 mm pour une distance de 1200 mm
Angle total du faisceau	env. 8 °
Limite de la lumière ambiante	
Lumière constante	10000 Lux
Lumière alternante	5000 Lux
Accessoires fournis	Equerre de fixation OMH-ML300-01 Tournevis

Éléments de visualisation/réglage

Visual. état de commutation	LED jaune : allumée si la sortie est activée LED verte : réserve de fonction suffisante
Éléments de contrôle	réglage du domaine de détection

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	10 ... 30 V DC
Ondulation		max. 20 %
Consommation à vide	I_0	max. 20 mA

Sortie

Sortie		
Mode de commutation	commutation clair/commutation foncé	
Sortie signal	2 sorties PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert	
Tension de commutation	max. 30 V DC	
Courant de commutation	max. 0,1 A	
Chute de tension	U _d	≤ 2 V DC
Fréquence de commutation	f	1000 Hz
Temps d'action	0,5 ms	

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Mode de protection	IP67
Raccordement	connecteur M8 x 1, 4 broches
Matériau	
Boîtier	PBT
Sortie optique	vitre en verre
Connecteur	métal
Masse	18 g

Conformité de normes et de directives

Conformité aux directives	
Directive CEM 2004/108/CE	EN 60947-5-2:2007
Conformité aux normes	
Norme produit	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Tenue aux chocs et aux vibrations	EN 60947-5-7 30 g, 11 ms, tous axes
Résistance aux vibrations	EN 60947-5-7, 10 à 55 Hz/amplitude de 1,5 mm, tous axes


Agréments et certificats

agrément CCC

Les produits dont la tension de service est ≤ 36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.

Courbes/Diagrammes

Courbe de réponse caractéristique



Accessories

OMH-ML300-01

Support pour montage capteurs série ML300

OMH-ML300-02

Support pour montage capteurs série ML300 sur un 35 mm DIN rail

V31-GM-2M-PVC

Prise câble, M8, 4 pôles, câble PVC

V31-WM-2M-PVC

Prise câble, M8, 4 pôles, câble PVC

V31-WM-2M-PUR

Prise câble, M8, 4 pôles, câble PUR

V31-GM-2M-PUR

Prise câble, M8, 4 pôles, câble PUR

Vous trouverez de plus amples informations sur www.pepperl-fuchs.com

