



Marque de commande

GLV18-8-H-120/25/102/159

Cellules à réflexion directe HGA avec connecteur M12 en matière plastique, 3 broches


Caractéristiques

- Efficient Line dans un petit boîtier M18 en plastique pour applications standard
- Meilleur dispositif de suppression d'arrière-plan de sa catégorie
- Contraste noir/blanc réduit
- 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°
- Design optimisé de potentiomètre pour une bonne visibilité des éléments de commande dans l'application


Information produit

Les détecteurs de la série GLV/GLK18 contribuent à améliorer l'efficacité des machines et systèmes. La conception du boîtier en plastique M18, la technologie de connexion et les propriétés de détection sont hautement standardisées. En nous concentrant sur les exigences clés de détection, nous avons mis au point une série de produits fiables et robustes pour les systèmes CC et CA/CC sans excès d'ingénierie. Le kit de montage fourni et le design optimisé du potentiomètre assurent un assemblage rapide et une configuration d'une grande facilité.

Dimensions




Raccordement électrique




- = commutation "claire"
- = commutation "foncé"

Brochage



Éléments de visualisation/réglage



1	Indication fonctionnement	verte
2	Signal de détection	jaune
3	Réglage du domaine de détection	
4	Émetteur	
5	Récepteur	

Caractéristiques techniques**Caractéristiques générales**

Domaine de détection	10 ... 120 mm
Domaine de détection min.	10 ... 40 mm
Domaine de détection max.	15 ... 120 mm
Domaine de réglage	40 ... 120 mm
Cible de référence	100 mm x 100 mm blanc Kodak
Émetteur de lumière	LED
Type de lumière	rouge, lumière modulée, 640 nm
Contraste noir/blanc (6%/90%)	< 6 %
Diamètre de la tache lumineuse	env. 6 mm pour un domaine de la portée de 120 mm
Angle total du faisceau	env. 2 °
Sortie optique	frontale
Limite de la lumière ambiante	30000 Lux
Course différentielle	H < 2 %

Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

MTTF _d	1340 a
Durée de mission (T _M)	20 a
Couverture du diagnostic (DC)	0 %

Éléments de visualisation/réglage

Indication fonctionnement	LED verte, allumée en permanence Power on
Visual. état de commutation	LED jaune : allumée si l'objet a été détecté
Éléments de contrôle	réglage du domaine de détection

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U _B 10 ... 30 V DC
Consommation à vide	I ₀ < 15 mA

Sortie

Mode de commutation	commutation "clair"
Sortie signal	1 NPN, protégée contre les courts-circuits, collecteur ouvert
Tension de commutation	max. 30 V DC
Courant de commutation	max. 100 mA
Chute de tension	U _d ≤ 1,5 V DC
Fréquence de commutation	f 500 Hz
Temps d'action	≤ 1 ms

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage	-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IP67
Raccordement	Connecteur M12 x 1, 3 broches
Matériau	
Boîtier	PC
Sortie optique	PMMA
Connecteur	Plastique
Masse	env. 10 g

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Norme produit	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Agréments et certificats

Classe de protection	II, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément UL	cULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCC	Les produits dont la tension de service est ≤ 36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.

Accessories**CPZ18B03**

Aide de montage avec dispositif de culbutage

BF 18

bride de fixation, 18 mm

BF 18-F

Bride de fixation avec butée, 18 mm

BF 5-30

Support de montage universel pour capteurs cylindriques avec un diamètre de 5 ... 30 mm

V11-G-2M-PUR

Prise câble, M12, 3 broches, câble PUR

V11-W-2M-PUR

Prise câble, M12, 3 broches, câble PUR

Vous trouverez de plus amples informations sur www.pepperl-fuchs.com

Courbes/Diagrammes

