



**Contacteur modulaire, 230VAC/50Hz, 2F+2O, 40A, 3PE**

**Référence**                    **Z-SCH230/40-22**  
**N° de catalogue**           **248853**

Illustration non contractuelle

## Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

| Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception |           |    |     |
|---|-----------|----|-----|
| Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée | $I_n$     | A  | 40  |
| Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant               | $P_{vid}$ | W  | 0   |
| Puissance dissipée du matériel, fonction du courant               | $P_{vid}$ | W  | 8.6 |
| Puissance dissipée statique, dépendante du courant                | $P_{vs}$  | W  | 0   |
| Pouvoir d'émission de puissance dissipée                          | $P_{ve}$  | W  | 0   |
| Température d'emploi min.   |           | °C | -40 |
| Température d'emploi max.   |           | °C | 60  |
|   |           |    | 0   |

## Caractéristiques techniques ETIM 7.0

| Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Contacteur (EC001653)  |  |    |           |
|--|--|----|-----------|
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Contacteur pour tableau modulaire (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015]) |  |    |           |
| tension de fonctionnement normale  |  | V  | 440 - 440 |
| courant de fonctionnement nominal  |  | A  | 40        |
| catégorie d'utilisation  |  |    | 1         |
| tension d'actionnement assignée  |  | V  | 230 - 230 |
| type de tension de fonctionnement  |  |    | AC        |
| type de tension d'actionnement   |  |    | AC        |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture  |  |    | 2         |
| nombre de contacts en tant que contacts à ouverture  |  |    | 2         |
| charge max. de lampe à incandescence   |  | W  | 5520      |
| charge max. de lampe fluorescente  |  | VA | 2610      |
| charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)  |  | VA | 5336      |
| charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)   |  | VA | 2088      |
| curseur pour commutation manuelle  |  |    | non       |
| nombre d'unités de partition   |  |    | 3         |
| profondeur d'encastrement  |  | mm | 60        |
| produits auxiliaires associables   |  |    | oui       |
| indice de protection (IP)  |  |    | IP40      |