


# KERN 440-47N

Le classique de laboratoire

# KERN®



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	30 min
Lecture [d]:	100 mg
Linéarité:	200 mg
Poids de réglage recommandé:	2 kg (M1)
Poids minimum (USP):	200 g
Portée [Max]:	2 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 mg
Résolution:	20000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	3 s
Unités de mesure:	dwt g kg lb mo oz t (HK) t (Tw) tol

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,500 cm
------------------------------	----------

## Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	200 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	2 g
Résolution de comptage:	10000

## Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional
Batterie:	9 V Block
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	CH EURO UK US
Durée de fonction:	20 h
Durée de service:	20 h
Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	100-240V AC 50/60Hz 0.5A

## Prestation

Ajustage sur le lieu d'installation:	961-247
Certificat DAkkS:	963-127

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de précision

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	348 x 212 x 178 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	1,564 kg
Poids net:	1,100 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	165 x 230 x 74 mm
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Surface de pesée (LxP):	130 x 130 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

