

# KERN EOE 150K50L



Balances pour colis avec plate-forme grande pour une pesée simple et rapide au bureau, en production, à l'expédition, etc.



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	50 g
Linéarité:	100 g
Plage de tare:	150 kg
Poids de réglage recommandé:	100 kg (M3)
Portée [Max]:	150 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	50 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Unités de mesure:	kg lb

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

## Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

## Alimentation en énergie

Batterie:	4x1.5 V AA
Bloc d'alimentation:	Bloc d'alimentation externe
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	CH EURO UK US
Durée de service:	100 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

## Prestation

Ajustage sur le lieu d'installation:	961-249
Certificat DAkkS:	963-129

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance plate-forme

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	660 x 600 x 90 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	15,300 kg
Poids net:	13,800 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	235 x 114 x 51 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	550 x 550 x 58 mm
Longueur de câble afficheur:	2,700 m
Matériel carter:	plastique
Matériel de plateau:	Acier lacqué
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	550 x 550 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

