

KERN HFD3T-3

Crochet peseur robuste haute résolution jusqu'à 12 tonnes

KERN[®]



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min 10 min 10 min
Lecture [d]:	200 g 500 g 1000 g
Linéarité:	400 g 1000 g 2000 g
Plage de tare:	2,999 t
Portée [Max]:	600 kg 1500 kg 3000 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Précision (du [Max]):	0,200 %
Reproductibilité:	200 g 500 g 1000 g
Résolution:	3 3.000 3.000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	3 cm
------------------------------	------

Fonctions

Fonction Stand-by:	oui
--------------------	-----

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	95 %
Humidité de l'air minimale:	10 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Batterie:	1x12V Type 23A
Bloc d'alimentation:	Bloc d'alimentation externe
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	CH EURO UK
Durée de fonction:	70 h
Durée de fonction:	30 h
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	110 V - 240 V AC

Prestation

Ajustage sur le lieu d'installation:	961-252
Certificat DAkkS:	963-132H

Catégorie

Product Group:	Crochet peseur
----------------	----------------

KERN HFD3T-3

Crochet peseur robuste haute résolution jusqu'à 12 tonnes



Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	725 x 270 x 265 mm
Livraison:	24 h
n/a:	3481
Poids brut:	13 kg
Poids net:	10 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions (LxPxH):	194 x 471 x 129 mm
Dimensions afficheur (LxPxH):	160 x 120 x 160 mm
Matériel carter:	Fonte d'aluminium

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

