
SAUTER **CO 20-Y2**

Cellule de mesure bouton miniature en inoxydable



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Cellule de mesure
Groupe de produit	Capteur de pesage/de force
Famille de produits	CO Y2

Système de mesure

Portée [Max]	20 kg
Plage de mesure force [Max] (N)	200 N
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	1,5 mV/V
Capteur OIML classe	G5
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Alimentation + Couleur	rouge
Alimentation - Couleur	noir
Signal + Couleur	vert
Signal - Couleur	blanc
Applications de mesure	force masse
Directions de force	traction compression
Cellule de pesée d‘entrée - nominal	350 Ω
Cellule de pesée d‘entrée - variance	20 Ω
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	350 Ω
Cellule de pesée résistance de sortie - variance	3 Ω
Cellule de pesée d‘alimentation recommandée [Min]	9 V
Cellule de pesée tension d‘alimentation recommandée [Max]	12 V
Capteur résistance d‘isolement - [Min]	5000 MΩ
Cellule de pesée - erreur combinée	0,5%
Coefficient de température - valeur caractéristique	± 0.05% F.S. / 10 °C
Tolérance du signal zéro	≤± 1.0%FS
Coefficient de température - signal zéro	± 0.05% F.S. / 10 °C
Erreur de fluage (30 minutes)	+- 0.1%FS
Surcharge sûre	150%
Charge de rupture	200%

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	IP65

Forme de construction

Matériau	acier, inox
Forme	Barre de traction/ compression
Dimensions (Ø×H)	26×37,5 mm
Longueur de câble	2 m
Montage - Application de la force	Filetage mâle M5
Montage - évacuation des forces	Filetage mâle M5

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	0 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓

Services

Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS (force de compression)	963-261V
Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS (force de traction)	963-161V
Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS (force de traction/force de compression)	963-361V

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761232990
Classification REACH	pas de substances interdites

SAUTER **CO 20-Y2**

Cellule de mesure bouton miniature en inoxydable

Emballage & expédition

Mode de livraison	Service de colis
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	120×90×85 mm
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,15 kg
Poids d’expédition	0,2 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

