



Télérupteur, 24AC/12DC, 2F+2O, 16A, 50Hz, 2PE

Référence Z-S24/2S20
N° de catalogue 265541

Illustration non contractuelle

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I_n	A	16
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P_{vid}	W	1.5
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P_{vid}	W	6
Température d'emploi min.		°C	-20
Température d'emploi max.		°C	45

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Télérupteur (EC000188)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Télérupteur pour tableau modulaire (ecl@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015])			
fonction			commutateur mécanique
mode de pose			rail DIN
largeur en nombre de modules			2
profondeur d'encastrement		mm	60
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			0
tension de commande 1		V	24 - 24
type de tension de commande 1			AC
fréquence de tension de commande 1		Hz	50 - 50
tension de commande 2		V	12 - 12
type de tension de commande 2			DC
fréquence de tension de commande 2		Hz	50 - 50
courant de commutation assigné		A	16
tension d'alimentation		V	240 - 415
type de tension d'alimentation			AC
charge max. de lampe à incandescence		W	0
charge max. de lampe fluorescente		VA	0
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)		VA	0
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)		VA	0
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)		A	0
commande manuelle possible			oui