



Barres EV, 4phases, 12PE

Référence EVG-3P+3N/12MODUL
N° de catalogue 121091

Illustration non contractuelle

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Peigne de raccordement (EC000215)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Barre de phase (ecI@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
nombre de phases			4
nombre de pôles			4
adapté au nombre d'appareils			0
dimension du pas		mm	0
section transversale		mm²	10
longueur		mm	211
nombre d'unités de partition			12
courant permanent nominal (Iu)		A	63
finition du raccordement électrique			fourche
isolé			oui
tension nominale de tenue aux chocs		kV	4
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq		kA	25
tension de fonctionnement nominale max. Ue		V	415
courant nominal de courte durée admissible Icw		kA	0
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N			oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire			non