



Connecteur pour dérivation de câble plat avec couvercle pour 400 V / 24 V DC

Référence RA-C1-VP-PLM
N° de catalogue 231574
Alternate Catalog No. RA-C1-VP-PLM

Gamme de livraison

Gamme			Raccordement réseau au câble plat RA-C1
Autres appareils de la gamme			Connecteur pour dérivation de câble plat 400 V AC/24 V DC
Fonction de base			Bloc enfichable avec capot pour 400 VAC/24 V DC
Description			Connecteur avec capot
Information sur les éléments compris dans la fourniture			Presse-étoupe V-M25 à commander séparément.
Utilisation pour			
Utilisation avec			RA-C1-PLF

Caractéristiques techniques

Généralités

Conformité aux normes			EN 60998-2-1
Degré de protection			IP65 IEC/EN 60529
Température ambiante			
En service	θ	°C	-15 - +50
Stockage	θ	°C	-40 - +70
Position de montage			Quelconque
Encombrement extérieur Long x Larg x Haut		mm	94 x 57 x 79

Circuit principal

Tension assignée d'emploi	U _e		500 V AC
Courant assigné d'emploi	I _e	a	20
Organe de protection ligne		Référence	PKE32/XTU-32 PKZM0-25 FAZ-C25/3

Circuit de commande

Tension assignée d'emploi	U _e	V	24 V DC
Courant assigné d'emploi	I _e	A	20

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-15
Température d'emploi max.		°C	50

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Accessoires pour connectique basse tension (EC002498)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Composant pour technique de commutation basse tension (accessoires) (ec1@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
type d'accessoire			technique de raccordement