

# KERN 356-76

Poids individuel, Classe OIML M2, 5 kg, Bloc Eco, fonte laqué

**KERN**

## Catégorie

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Marque                | KERN             |
| Catégorie de produits | Poids individuel |
| Groupe de produit     | OIML M2          |
| Famille de produits   | 356              |

## Système de mesure

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Poids de contrôle - volume (cm <sup>3</sup> ) | 704,2254 |
|-----------------------------------------------|----------|

Évaluation de la conformité possible ✓

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m <sup>3</sup> ) | 600 |
|--------------------------------------------------------------|-----|

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Poids de contrôle - incertitude de volume (cm <sup>3</sup> ) | 59,512 |
|--------------------------------------------------------------|--------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Poids de contrôle OIML classe | M2 |
|-------------------------------|----|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Poids de contrôle - valeur nominale | 5 kg |
|-------------------------------------|------|

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 800 mg |
|---------------------------------------|--------|

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Poids de contrôle - Densité (kg/m <sup>3</sup> ) | 7100 |
|--------------------------------------------------|------|

|               |   |
|---------------|---|
| OIML-conforme | ✓ |
|---------------|---|

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML) | 2300 |
|------------------------------------------|------|

## Forme de construction

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Forme poids              | Bloc Eco     |
| Dimensions poids (L×P×H) | 150×75×84 mm |

|          |             |
|----------|-------------|
| Matériau | fonte laqué |
|----------|-------------|

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Type d'ajustage | Chambre d'ajustage - Plomb |
|-----------------|----------------------------|

## Services

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS | 962-643 |
|----------------------------------------|---------|

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison          | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 150×75×84 mm     |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 5,0 kg           |
| Poids brut env.              | 5,0 kg           |
| Poids d'expédition           | 5 kg             |

## Étuis optionnels

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Étui - Référence aluminium | 346-060-600 |
|----------------------------|-------------|

## Informations sur le produit

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numéro EAN      | 4045761241756                |
| Classification REACH | pas de substances interdites |

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

