



1522NW

N° d'article: 1522NW

Tête de pince pour 1500BSF, identique à la 1522N, avec le système optionnel de retenue de fil



Il s'agit de la forme de tête standard



Elle est utilisée pour toutes les opérations de découpe à des endroits facilement accessibles



La tête massive garantit une capacité de coupe élevée et se distingue par sa robustesse



source images

La coupe parfaite - coupe puissante, nette et précise - à chaque fois

Les pinces coupantes diagonales pneumatiques de Weller Erem sont légères et précises. Grâce à un éventail de têtes coupantes variées, elles font preuve d'une grande polyvalence. Ces pinces coupantes sont adaptées à la découpe de composants conventionnels, de métaux mous et des petites pièces en plastique. Les têtes coupantes sont facilement interchangeables.

LA COUPE PARFAITE

Coupe puissante, nette et précise - à chaque fois

- + 1 million de mouvements:**
La conception Magic Spring™ permet une durabilité maximale avec des mouvements de force de ressort constants
- + Qualité**
Une qualité suisse sans compromis conçue pour être solide, durable et affûtée
- + Précision**
Faites l'expérience de coupes précises avec le joint à vis de haute précision qui permet une action en douceur sans chevauchement des mâchoires
- + Solide et tranchant**
Couteaux fabriqués à la main pour une résistance et une netteté supérieures
- + Confort, sécurité et adhérence**
Les poignées ergonomiques offrent un plus grand confort et une prise en main reposante avec la technologie d'arrêt en ouverture maximale

ESD Safe
Fabriqué à partir d'une matière ESD pour éviter d'endommager les composants sensibles

Swiss Made

weller-tools.com **Weller**
Erem





Technical Data

Longueur mm	69
Longueur des arêtes de coupe mm	10
Largeur de tête mm	11
Épaisseur de tête mm	6
Longueur de tête mm	19
Capacité de coupe max. - fil dur mm	---
Poids en oz	1.175
Longueur des arêtes de coupe pouces	0.394
Largeur de tête pouces	0.433
Épaisseur de tête pouces	0.236
Longueur de tête pouces	0.748
sécurité antistatique	on
Découpe	Sans chanfrein
Capacité de coupe max. - fil de dureté moyenne mm	---
Capacité de coupe max. - fil de cuivre mm	Ø 1,6
Longueur pouces	2.717
Poids en g	33.3
Applications Erem	Microélectronique