



**Contacteur modulaire, 230VAC/50Hz, 4 O, 25A, 2PE**

**Référence** Z-SCH230/25-04  
**N° de catalogue** 248848

Illustration non contractuelle

### Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	$I_n$	A	25
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	$P_{vid}$	W	0
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	$P_{vid}$	W	8
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	$P_{vs}$	W	0
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	$P_{ve}$	W	0
Température d'emploi min.		°C	-40
Température d'emploi max.		°C	60
			0

### Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Contacteur (EC001653)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Contacteur pour tableau modulaire (ec1@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
tension de fonctionnement normale		V	440 - 440
courant de fonctionnement nominal		A	25
catégorie d'utilisation			1
tension d'actionnement assignée		V	230 - 230
type de tension de fonctionnement			AC
type de tension d'actionnement			AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			4
charge max. de lampe à incandescence		W	3000
charge max. de lampe fluorescente		VA	1160
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)		VA	2552
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)		VA	1044
curseur pour commutation manuelle			non
nombre d'unités de partition			2
profondeur d'encastrement		mm	60
produits auxiliaires associables			oui
indice de protection (IP)			IP40