


# KERN CCA 30K-4M

**KERN**

Système de comptage haute résolution pour le comptage de grandes quantités de petites pièces, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999, homologation en option



## Catégorie

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marque                | KERN                |
| Catégorie de produits | Balance d'industrie |
| Groupe de produit     | Système de comptage |
| Famille de produits   | CCA                 |

## Système de mesure

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Système de pesée                                          | Jauge de contrainte           |
| Balance de quantité - numéro d'article                    | IFS 30K-3M                    |
| Balance de référence - Lecture [d]                        | 100 mg                        |
| Balance de référence - numéro d'article                   | TEWJ 6000-1M-B                |
| Balance de référence - Portée [Max]                       | 6 kg                          |
| Linéarité                                                 | ±                             |
| Balance de quantité - Reproductibilité                    | 0,005 kg; 0,01 kg             |
| Évaluation de la conformité possible                      | ✓                             |
| Possibilités d'ajustage                                   | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé                               | 6 kg (M1)                     |
| Balance de quantité - Portée [Max]                        | 15 kg; 30 kg                  |
| Temps de stabilisation                                    | 2 s                           |
| Balance de référence - Linéarité                          | 300 mg                        |
| Balance de référence - Reproductibilité                   | 100 mg                        |
| Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité) | kg                            |
| Balance de quantité - Linéarité                           | 0,005 kg; 0,01 kg             |
| Balance de quantité - Charge excentrée à 1/3 [Max]        | 0,005 kg; 0,01 kg             |
| Balance de quantité - Lecture [d]                         | 0,005 kg; 0,01 kg             |
| Balance de référence - Charge excentrée à 1/3 [Max]       | 300 mg                        |
| Unités de mesure                                          | kg                            |
| Unité pré-réglée                                          | kg                            |

## Écran

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Écran type                | LCD   |
| Écran rétroéclairage      | oui   |
| Écran hauteur de chiffres | 20 mm |

## Forme de construction

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Dimensions afficheur (L×P×H)              | 250×160×65 mm  |
| Dimensions surface de pesée (L×P)         | 400×300 mm     |
| Dimensions surface de pesée               | 400×300 mm     |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)    | 400×300×114 mm |
| Matériau boîtier                          | plastique      |
| Matériau plateau de pesée                 | métal laqué    |
| Matériau plateforme                       | inox           |
| Matériau capteur(s) de charge             | aluminium      |
| Niveau à bulle                            | ✓              |
| Vis de nivellement réglables              | ✓              |
| Fixation de transport - couple de serrage | 0,1 Nm         |
| Longueur de câble                         | 1,5 m          |
| Afficheur longueur de câble               | 5 m            |

## Fonctions

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Fonction PreTare                                        | ✓                             |
| Fonction de mémoire de somme                            | ✓                             |
| Niveau de formule / de sommation                        | Rez A (Netto-Total)           |
| Fonction de conversion                                  | ✓                             |
| PLU - total                                             | 100                           |
| Pesée de tolérance                                      | ✓                             |
| Pesée de tolérance - type de signal                     | acoustique<br>optique         |
| Fonction comptage                                       | ✓                             |
| Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)      | 300.000                       |
| Possibilité de saisir le poids de comptage de référence | ✓                             |
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)      | 100 mg                        |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal)           | 1 g                           |
| Quantité de référence                                   | 5, 10, 20, 50, 102            |
| Protection IP - dispositif complet                      | IP23                          |
| Protection IP - écran                                   | non protection IP             |
| Protection IP - plateforme                              | IP65                          |
| Protection IP - capteur de charge                       | IP65                          |
| Fonction mémoire                                        | ✓                             |
| Fonction de tare                                        | manuellement (plusieurs fois) |

# KERN CCA 30K-4M

**KERN**

Système de comptage haute résolution pour le comptage de grandes quantités de petites pièces, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999, homologation en option

Nombre de touches pour l'utilisation 28

## Interface

Interfaces RS-232 de série

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni Unité d'alimentation électrique

Bloc d'alimentation type Bloc d'alimentation

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison EURO  
UK  
CH

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] 100 - 240 V

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max] 12 V, 500 mA

Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation Intérieure positive, extérieure négative

Type de pile/accu Pb

Pile pas de pile

Connexion de la batterie Borniers à fiches

Batterie autonomie - avec rétroéclairage 8 h

Batterie autonomie - sans rétroéclairage 18 h

Batterie temps de chargement 12 h

Batterie en option Batterie en option

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min] 0 °C

Température ambiante [Max] 40 °C

Humidité atmosphérique [Min] 0 %

Humidité atmosphérique [Max] 80 %

Température de stockage [Min] -20 °C

Température de stockage [Max] 60 °C

## Homologation

Sigle CE ✓

Possibilité d'évaluation de la conformité en usine ✓

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologation) 965-229-216

Numéro d'article pour étalonnage DAkKS 962-129-127

Numéro d'article pour certificat de conformité 969-517

## Emballage & expédition

Délais de livraison 4 d

Dimensions emballage (L×P×H) 795×460×490 mm

Mode de livraison Service de colis

Poids net env. 14 kg

Poids brut env. 17 kg

Poids d'expédition 35,8 kg


## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761276413

Classification REACH pas de substances interdites

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

