
KERN **CCA 60K-4M**

Système de comptage haute résolution pour le comptage de grandes quantités de petites pièces, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999, homologation en option



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Système de comptage
Famille de produits	CCA

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Balance de quantité - numéro d‘article	IFS 60K-2M
Balance de référence - Lecture [d]	100 mg
Balance de référence - numéro d‘article	TEWJ 6000-1M-B
Balance de référence - Portée [Max]	6 kg
Linéarité	±
Balance de quantité - Reproductibilité	0,01 kg; 0,02 kg
Évaluation de la conformité possible	✓
Possibilités d‘ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	6 kg (M1)
Balance de quantité - Portée [Max]	30 kg; 60 kg
Temps de stabilisation	2 s
Balance de référence - Linéarité	300 mg
Balance de référence - Reproductibilité	100 mg
Unités (si l‘appareil est évalué en termes de conformité)	kg
Balance de quantité - Linéarité	0,01 kg; 0,02 kg
Balance de quantité - Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,01 kg; 0,02 kg
Balance de quantité - Lecture [d]	0,01 kg; 0,02 kg
Balance de référence - Charge excentrée à 1/3 [Max]	300 mg
Unités de mesure	kg
Unité préréglée	kg

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	20 mm

Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	250×160×65 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	400×300 mm
Dimensions surface de pesée	400×300 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	400×300×120 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	métal laqué
Matériau plateforme	inox
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓
Longueur de câble	1,5 m
Afficheur longueur de câble	5 m

Fonctions

Fonction PreTare	✓
Fonction de mémoire de somme	✓
Niveau de formule / de sommation	Rez A (Netto-Total)
Fonction de conversion	✓
PLU - total	100
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique
Fonction comptage	✓
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	600.000
Possibilité de saisir le poids de comptage de référence	✓
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	100 mg
Poids minimale par pièce au comptage (normal)	1 g
Quantité de référence	5, 10, 20, 50, 102
Protection IP - dispositif complet	IP23
Protection IP - écran	non protection IP
Protection IP - plateforme	IP65
Protection IP - capteur de charge	IP65
Fonction mémoire	✓
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l‘utilisation	28

KERN **CCA 60K-4M**

Système de comptage haute résolution pour le comptage de grandes quantités de petites pièces, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999, homologation en option

Interface

Interfaces	RS-232 de série

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d’alimentation type	Bloc d’alimentation
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK CH
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Intérieure positive, extérieur négative
Type de pile/accu	Pb
Pile	pas de pile
Connexion de la batterie	Borniers à fiches
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	8 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	18 h
Batterie temps de chargement	12 h
Batterie en option	Batterie en option

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Humidité atmosphérique [Min]	0 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine	✓

Services

Numéro d‘évaluation de la conformité (homologacion)	965-229-216
Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS	962-129-127
Numéro d‘article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition


Délais de livraison	4 d
Dimensions emballage (L×P×H)	795×460×490 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	14 kg
Poids brut env.	17 kg
Poids d’expédition	35,8 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761276383
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



FACTORY

