


KERN CCA 6K-4M

KERN

Système de comptage haute résolution pour le comptage de grandes quantités de petites pièces, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999, homologation en option



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Système de comptage
Famille de produits	CCA

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Balance de quantité - numéro d'article	IFS 6K-3M
Balance de référence - Lecture [d]	100 mg
Balance de référence - numéro d'article	TEWJ 6000-1M-B
Balance de référence - Portée [Max]	6 kg
Linéarité	±
Balance de quantité - Reproductibilité	0,001 kg; 0,002 kg
Évaluation de la conformité possible	✓
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	6 kg (M1)
Balance de quantité - Portée [Max]	3 kg; 6 kg
Temps de stabilisation	2 s
Balance de référence - Linéarité	300 mg
Balance de référence - Reproductibilité	100 mg
Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité)	kg
Balance de quantité - Linéarité	0,001 kg; 0,002 kg
Balance de quantité - Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,001 kg; 0,002 kg
Balance de quantité - Lecture [d]	0,001 kg; 0,002 kg
Balance de référence - Charge excentrée à 1/3 [Max]	300 mg
Unités de mesure	kg
Unité pré-réglée	kg

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	20 mm

Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	250×160×65 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	300×240 mm
Dimensions surface de pesée	300×240 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	300×240×105 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	métal laqué
Matériau plateforme	inox
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓
Fixation de transport - couple de serrage	0,1 Nm
Longueur de câble	1,5 m
Afficheur longueur de câble	5 m

Fonctions

Fonction PreTare	✓
Fonction de mémoire de somme	✓
Niveau de formule / de sommation	Rez A (Netto-Total)
Fonction de conversion	✓
PLU - total	100
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique
Fonction comptage	✓
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	60.000
Possibilité de saisir le poids de comptage de référence	✓
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	100 mg
Poids minimale par pièce au comptage (normal)	1 g
Quantité de référence	5, 10, 20, 50, 102
Protection IP - dispositif complet	IP23
Protection IP - écran	non protection IP
Protection IP - plateforme	IP65
Protection IP - capteur de charge	IP65
Fonction mémoire	✓
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)

KERN CCA 6K-4M

KERN

Système de comptage haute résolution pour le comptage de grandes quantités de petites pièces, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999, homologation en option

Nombre de touches pour l'utilisation 28

Interface

Interfaces RS-232 de série

Alimentation en énergie

Alimentation fourni Unité d'alimentation électrique

Bloc d'alimentation type Bloc d'alimentation

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison EURO
UK
CH

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] 100 - 240 V

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max] 12 V, 500 mA

Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation Intérieure positive, extérieure négative

Type de pile/accu Pb

Pile pas de pile

Connexion de la batterie Borniers à fiches

Batterie autonomie - avec rétroéclairage 8 h

Batterie autonomie - sans rétroéclairage 18 h

Batterie temps de chargement 12 h

Batterie en option Batterie en option

Conditions environnementales

Température ambiante [Min] 0 °C

Température ambiante [Max] 40 °C

Humidité atmosphérique [Min] 0 %

Humidité atmosphérique [Max] 80 %

Température de stockage [Min] -20 °C

Température de stockage [Max] 60 °C

Homologation

Sigle CE ✓

Possibilité d'évaluation de la conformité en usine ✓

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologation) 965-229-216

Numéro d'article pour étalonnage DAkKS 962-129-127

Numéro d'article pour certificat de conformité 969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison 4 d

Dimensions emballage (L×P×H) 695×405×490 mm

Mode de livraison Service de colis

Poids net env. 9 kg

Poids brut env. 12 kg

Poids d'expédition 27,6 kg


Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761276437

Classification REACH pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



FACTORY

