

Équipement		Modèle KERN				Référence
		OBN 132	OBN 135	OBN 158	OBN 159	
Oculaires (23,2 mm)	HWF 10x/Ø 20 mm	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	OBB-A1404
	WF 16x/Ø 13 mm	○○	○○	○○	○○	OBB-A1354
Objectifs plan-achromatiques corrigé à l'infini	4x/0,11 W.D. 12,1 mm	✓	✓	✓	✓	OBB-A1263
	10x/0,25 W.D. 4,64 mm	✓	✓	○	○	OBB-A1243
	20x/0,45 (avec ressort) W.D. 2,41 mm	✓	✓	○	○	OBB-A1250
	40x/0,65 (avec ressort) W.D. 0,65 mm	✓	✓	○	○	OBB-A1257
	100x/1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,19 mm	✓	✓	○	○	OBB-A1240
	Plan 60x/0,8 (avec ressort) W.D. 0,33 mm	○	○	○	○	OBB-A1270
	Plan 100x/1,15 (eau) (avec ressort) W.D. 0,18 mm	○	○	○	○	OBB-A1437
Tube trinoculaire	· Butterfly 30° incliné/pivotable à 360° · Écart pupillaire 50 mm – 75 mm · Répartition du trajet des rayons 0: 100 · Compensation dioptrique bilatéral	✓	✓	✓	✓	OBB-A1382
Platine mécanique	· Dimensions L×P 175×145 mm · Course 78×55 mm · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier et fin · Support pour 2 porte-objets	✓	✓	✓	✓	OBB-A1330
Condenseur	Abbe O.N. 1,25 pouvant être centré (avec diaphragme d'ouverture)	✓	✓	○	○	OBB-A1102
	Condenseur « Swing-Out » 0,9/0,13 précentré (avec diaphragme d'ouverture)	○	○	○	○	OBB-A1104
Condenseur fond noir	N.A. 0,85-0,91 (Dry, paraboloïd)	○	○	○	○	OBB-A1421
	N.A. 1,3 (huile, cardïode)	○	○	○	○	OBB-A1538
Kit de polarisation	Analyseur/Polariseur	○	○	○	○	OBB-A1283
Unité de contraste de phase	Roue de condenseur 5 fois avec objectifs plans PH corrigés à l'infini 10x/20x/40x/100x (jeu complet) (complete set)	○	○	✓	✓	OBB-A1237
	Unité avec objectif plan PH ∞ 10x	○	○			OBB-A1214
	Unité avec objectif plan PH ∞ 20x	○	○			OBB-A1216
	Unité avec objectif plan PH ∞ 40x	○	○			OBB-A1218
	Unité avec objectif plan PH ∞ 100x	○	○			OBB-A1212
	Oculaire de centrage	○	○	✓	✓	OBB-A1383
Unité de fluorescence	Unité de fluorescence HBO Epi 100W, roue de 6 filtres (UV/V/B/G) incluant objectif de centrage	○	○	○	○	OBB-A1155
	Unité d'épi-fluorescence HBO 100 W, roue de 6 filtres (B/V) incluant objectif de centrage	○	○	○	○	OBB-A1153
	Unité de fluorescence Epi à 5W, roue de 6 filtres (B/V) incluant objectif de centrage	○	○	○	○	OBB-A1156
Filtres de couleurs pour lumière transmise	bleu	✓	○	✓	✓	OBB-A1170
	vert	○	○	✓	✓	OBB-A1188
	jaune	○	○	○	○	OBB-A1165
	gris	○	○	○	○	OBB-A1183
Adaptateur de monture C	1x	○	○	○	○	OBB-A1514
	0,5x (foyer réglable)	○	○	○	○	OBB-A1515

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de rechange, voir *internet*