



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Balance compteuse professionnelle ultraprécise avec 100 emplacements de mémoire d'article et interface pour deuxième balance, résolution de comptage jusqu'à 75.000 points

- Caractéristiques**
- Mémoire (PLU) pour 100 articles avec texte supplémentaire, poids de référence et poids tare, p. ex. d'un récipient
 - L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
 - Programmable par le clavier :
 - nombre de pièces de référence souhaité
 - poids de référence connu
 - Trois écrans pour affichage de poids, poids de référence, total de pièces
 - Pesage avec plage de tolérance : Un signal visuel et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
 - Fonction Fill-to-target : Nombre de pièces cible resp. poids cible programmable, par ex. checkweighing. Un signal se déclenche lorsque la valeur cible est atteinte

- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
- Interface pour deuxième balance pour l'installation d'un système de comptage à haute résolution de série, par exemple avec des ponts bascule KERN KFP V20
- Chambre de protection de série pour les modèles avec plateau de dimensions **A**, espace de pesée L×P×H 155×141×80 mm
- Housse de protection transparente de série, sur les modèles avec plateau de dimensions **A**, **B**

- Caractéristiques techniques**
- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 20 mm
 - Dimensions surface de pesée
 - A** Ø 80 mm
 - B** L×P 295×225 mm, grande illustration
 - C** L×P 370×240 mm
 - Dimensions totales L×P×H
 - A** 315×350×110 mm / 315×350×185 mm (chambre de protection incluse)
 - B** 315×350×100 mm
 - C** 370×360×100 mm
 - Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C

DE SÉRIE

OPTION

Modèle	Portée	Lecture	Plus petit poids à la pièce (Normal) g/pièce	Résolution de comptage	Poids net env. kg	Plateau de pesée	Options
							Cert. d'étalonnage
KERN	[Max] kg	[d] g		Points			Accr. DAKKS KERN
CFS 300-3	0,3	0,001	0,01	300.000	2,6	A	963-127
CFS 3K-5	3	0,01	0,1	300.000	3,4	B	963-127
CFS 6K0.1	6	0,1	1	60.000	3,2	B	963-128
CFS 15K0.2	15	0,2	2	75.000	3,4	B	963-128
CFS 30K0.5	30	0,5	5	60.000	3,4	B	963-128
CFS 50K-3	50	1	10	50.000	4,4	C	963-128