

KERN ORA 3AB

Mesure de l'indice de réfraction pour les laboratoires et l'industrie

KERN



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Réfractomètre
Groupe de produit	Réfractomètre analogique
Famille de produits	ORA-AL

Système de mesure

Température de mesure [Min] (°C)	10 °C
Température de mesure [Max] (°C)	30 °C
Méthode de mesure	Réfraction de la lumière
Plage de mesure Brix [Min]	0 %
Graduations	Brix Stammwürze (Bier) 0 % - 32 %
Plage de mesures	1,000 SG Wort - 1,130 SG Wort
Lectures [d]	0,2 % 0,001 SG Wort
Division Brix	0,2 %
Plage de mesure sensité primitive de moût (poids spéc.) [Min]	1,000
Plage de mesure sensité primitive de moût (poids spéc.) [Max]	1,130
Lecture sensité primitive de moût (poids spéc.)	0,001
Échelle sensité primitive de moût (poids spéc.)	✓
Liquide d'étalonnage adapté	0 % (eau distillée)
Plage de mesure Brix [Max]	32 %
Échelle Brix	✓
Domaine d'application	Bière

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	198×40×40 mm
Type de réfractomètre	Réfractomètre manuel
Échelle - Type d'affichage	Analogique
Matériau prisme	ZLaF3 Verre au lanthane-flint nD=1,85544

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	-
------------------------------------	---

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-290
--	---------

Emballage & expédition

Dimensions du conteneur de transport (L×P×H)	205×75×55 mm
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	215×94×65 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	0,32 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761261051
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

