

KERN EW620-3NM

Le classique avec le système de mesure Å diapason robuste

KERN®



Système de mesure

Durée de préchauffage:	4 h
Lecture [d]:	1 mg
Linéarité:	3 mg
Poids de réglage recommandé:	500 g (E2)
Poids minimum (USP):	2 g
Portée [Max]:	620 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	1 mg
Résolution:	620000
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	2 s
Unités de mesure:	ct dwt g lb mo oz oz t (HK) t (Singap. Malays) t (Tw) tol

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,700 cm
------------------------------	----------

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	1 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	10 mg
Résolution de comptage:	620000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	30 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional
Bloc d'alimentation:	Bloc d'alimentation externe
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	CH EURO
Durée de fonction:	32 h
Durée de fonction:	12 h
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Certificat DAkkS:	963-127
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de précision

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	400 x 325 x 220 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	2,960 kg
Poids net:	1,365 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Chambre de protection en option:	oui
Dimensions boîtier (LxPxH):	182 x 235 x 75 mm
Dimensions paravent de protection (LxPxH):	174 x 144 x 105 mm
Espace de pesée (LxPxH):	158 x 130 x 78 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds Å vis rotatif:	oui
Surface de pesée (d):	118


KERN EW620-3NM



Le classique avec le système de mesure Å diapason robuste

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

