

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Le CD d'assistance contient des manuels d'utilisation en plusieurs langues, des liens vers le firmware, des pilotes et des logiciels d'étude et de repérage. Mode d'emploi imprimé en allemand et en anglais. 1 rouleau d'étiquettes EML (20x8)R blanc = 1 000 étiquettes, ruban encreur = 50 m

Description du produit

L'imprimante THERMOMARK ROLL 2.0. imprime des repères sous forme de rouleaux pour le repérage de qualité des blocs de jonction, conducteurs, câbles, appareils et installations. Créez facilement des étiquettes et des repères imprimés de grande qualité.

Avantages

- ✓ La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime du matériel de repérage au format de rouleau. Pour les applications liées au repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles, des appareils et des installations
- ✓ Impression d'étiquettes autocollantes estampées ou infinies, étiquettes à enficher et gaines thermorétractables
- ✓ Impression haute qualité rapide et résistante
- ✓ Utilisation simple et intuitive via un écran tactile couleur
- ✓ Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
- ✓ Commande facile par le logiciel PROJECT COMPLETE
- ✓ Connexion Ethernet et USB



Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pc
GTIN	 4 055626 834764
GTIN	4055626834764
Poids par pièce (hors emballage)	5 500,000 GRM
Poids par pièce (emballage compris)	6 370,000 GRM
Numéro du tarif douanier	84433210
Pays d'origine	Allemagne
Sales Key	N1

Caractéristiques techniques

Généralités

Interfaces	Ethernet 10/100 Mbit/s, USB 2.0, RS-232
------------	---

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Caractéristiques techniques

Généralités

Poids	3,8 kg
-------	--------

Dimensions

Longueur	320 mm
Hauteur	189 mm
Largeur	240 mm

Caractéristiques de raccordement

Tension minimale	100 V AC
Tension max.	240 V AC
Texte complémentaire	50 Hz ... 60 Hz

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 10 ans ;
	La déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19140104
eCl@ss 11.0	19140104
eCl@ss 4.0	24190103
eCl@ss 4.1	24190103
eCl@ss 5.0	19020205
eCl@ss 5.1	19020205
eCl@ss 6.0	19140100
eCl@ss 7.0	19140104
eCl@ss 9.0	19140104

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001694
ETIM 6.0	EC001672
ETIM 7.0	EC001672

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172501
UNSPSC 7.0901	43212107
UNSPSC 11	43172501
UNSPSC 12.01	43212107

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 13.2	43212107
UNSPSC 18.0	43212108
UNSPSC 19.0	43212108
UNSPSC 20.0	43212108
UNSPSC 21.0	43212108

Homologations

Homologations

Homologations

CCC / KC / EAC-RoHS / EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

CCC		2019010904194065
-----	---	------------------

KC		http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do	R-R-YG3-TR20
----	---	---	--------------

EAC-RoHS		RU D- DE.HB49.B.00023
----------	---	--------------------------

EAC		RU D- DE.GB09.B.00141
-----	---	--------------------------

Accessoires

Accessoires

Accessoires pour système d'impression

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Accessoires

Dispositif de coupe - THERMOMARK ROLL-CUTTER - 5146422



Lame, pour les THERMOMARK ROLL et THERMOMARK ROLL 2.0, largeur de lame : 110 mm, adaptée aux : films sans fin TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, WMS-2 HF, WMS-OT HF, TMT et EMT (EX15)R

Dispositif de coupe - THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - 5146435



Lame de perforation, pour la THERMOMARK ROLL et la THERMOMARK ROLL 2.0, largeur de lame : 45 mm, convient au film sans fin WMS jusqu'à 25,4 mm de diamètre, au film sans fin WMS-2 jusqu'à 25,4 mm, au film sans fin WMS-OT HF, aux films sans fin TMT et EMT (EX15)R

Porte-rouleau - THERMOMARK ROLL-ERH - 5146448



Porte-rouleau externe, pour rouleau THERMOMARK, pour diamètre extérieur maximal de rouleau de 150 mm à 400 mm

Porte-rouleau - THERMOMARK-ERH 500 - 5146309



Porte-rouleau externe, pour rouleau THERMOMARK, pour diamètre extérieur maximal de 500 mm

Mallette de transport - TL CASE - 0800613



Mallette de transport pour imprimante Thermomark, mallette à profilés ronds à cadre en aluminium

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Accessoires

Chariot pour imprimante - TL CASE TROLLY - 0803337



Chariot pour la mallette de transport du THERMOMARK LINE et THERMOMARK ROLL X1

Accessoires - THERMOMARK-CP - 5145371



Tige de nettoyage, pour imprimantes à transfert thermique

Documentation

Manuel - UM IA THERMOMARK ROLL - 2910897



Manuel

Logiciel d'étude et de repérage

Logiciel - PROJECT COMPLETE - 1050453



Logiciel intuitif de planification et de repérage pour la planification de barrettes de raccordement et le marquage professionnel de matériaux de repérage pour les blocs de jonction, les conducteurs, les câbles, les appareils et les installations. Le logiciel est disponible au téléchargement

Matériel montage

Conditionnement d'origine - TC/TR-PACKAGE WITH FOAM - 0801804



Emballage d'origine destiné au transport

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Accessoires

Verrouillage - TR-MARGIN STOP - 0801810



Verrouillage

Galet presseur - TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - 0801800



Galet presseur

Galet presseur - TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - 0801802



Galet presseur

Tôle de démolition - TR-TEAR OFF PLATE - 0801803



Tôle de démolition

Ruban encreur

Ruban encreur - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



Ruban encreur, pour imprimantes à rouleaux pour l'impression des groupes de produits TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... et PMM..., largeur: 110 mm, coloris: noir

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Accessoires

Ruban encreur - THERMOMARK-RIBBON 110 BU - 0829544



Ruban encreur, largeur: 110 mm, coloris: bleu

Ruban encreur - THERMOMARK-RIBBON 110 GN - 0829542



Ruban encreur, largeur: 110 mm, coloris: vert

Ruban encreur - THERMOMARK-RIBBON 110 RD - 0829543



Ruban encreur, largeur: 110 mm, coloris: rouge

Ruban encreur - THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - 0800342



Ruban encreur, pour imprimante à rouleau pour le repérage du groupe de produits EML-HT..., largeur: 110 mm, coloris: noir

Ruban encreur - THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 0801358



Ruban encreur, pour imprimante à rouleau pour le repérage des groupes de produits WMS... et WMS-2 HF..., largeur: 110 mm, coloris: noir

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Accessoires

Ruban encreur - THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - 0801359



Ruban encreur, pour imprimante à rouleau pour le repérage du groupe de produits WMS... (noir), largeur: 110 mm, coloris: blanc

Ruban encreur - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 0801360



Ruban encreur, pour imprimante à rouleau pour le repérage des groupes de produits WMS... et WMS-2 HF..., largeur: 64 mm, coloris: noir

Ruban encreur - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - 0801361



Ruban encreur, pour imprimante à rouleau pour le repérage du groupe de produits WMS... (noir), largeur: 64 mm, coloris: blanc

Ruban encreur - THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - 5148007



Ruban encreur, pour imprimantes à rouleaux pour l'impression des groupes de produits WMTB HF..., WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML..., largeur: 110 mm, coloris: noir