KERN **HFD-A07**

Station de charge (Li-Ion)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Station de chargement

Forme de construction

Forme	rectangulaire
Dimensions (L×P×H)	75×73×20 mm

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V / 0,5 A
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche à 3 pôles 100×60 mm
Type de pile/accu	Li-Ion
Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles
Pile capacité	5.200 mAh
Pile tension	7,4 V
Nombre de cellules de pile	4
Pile – Structure/forme	Assemblage indissociable de cellules (pack)
Capacité de la pile (Wh)	38,48 Wh
Pile – Teneur en lithium	3,12 g
Batterie temps de chargement	6 h

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	45 °C

Homologation

Sigle CE	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	80×90×55 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	0,331 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761243941
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

