

Laserliner


X1-Laser



Laser à lignes de 360° avec mode récepteur manuel, fixation murale et support de serrage magnétiques pour des applications variées

La ligne laser de 360° horizontale et la ligne laser verticale permettent d'aligner avec précision les objets dans toute la pièce. La visibilité est optimale grâce à la technologie du laser vert. Il est possible d'utiliser l'appareil aussi bien seul qu'en combinaison avec d'autres appareils grâce à la fixation murale et au support de serrage magnétiques CrossGrip. Le mode récepteur manuel intégré permet d'utiliser le laser X1 également à l'extérieur.


- Alignement horizontal précis des objets dans toute la pièce
- Bonne visibilité grâce à la technologie laser verte
- Alignement automatique rapide
- Alignement facile des inclinaisons
- Mode récepteur manuel intégré pour une utilisation à l'extérieur
- Lignes laser qui peuvent être activées individuellement
- Deuxième accumulateur pour une longue durée de fonctionnement
- Fixation murale et pince de serrage CrossGrip



DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE	± 3°
PRÉCISION	± 0,2 mm / m
NIVELLEMENT	automatique
VISIBILITÉ (TYPIQUE)*	60 m
ZONE DE TRAVAIL AVEC LE RÉCEPTEUR MANUEL	(dépend du rapport de diversité de nature technique) 60 m
LONGUEUR DE L'ONDE LASER	515 nm
CLASSE DE LASER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Pack d'accus Li-ions 3,7V / 5,2Ah Bloc d'alimentation électrique 5V/CC / 2A
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	env. 15 h
CONDITIONS DE TRAVAIL	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	122 mm x 121 mm x 75 mm
POIDS	638 g (pack d'accu inclus)
	* à 3 00 lx max.

Optional: RangeXtender G 60
Artikel-Nr. 033.55A



X1-Laser

RÉF. 031.500A

CODE EAN 4021563709663

QTÉ 1