

# KERN CR 250-3P1

Dynamomètres en acier inoxydable

**KERN**<sup>®</sup>



## Système de mesure

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Indicateur nominal:	1,750
Load cell connection:	4-wire
Portée [Max]:	250 kg
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

## Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-50 °C
Température d'utilisation maximale:	70 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	-10 °C

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	220 x 180 x 60 mm
Livraison:	96 h
Poids brut:	881 g
Poids net:	701 g
Type de lâÖenvoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Longueur de câbLe:	3 m
--------------------	-----

## Piktogramme

STANDARD

