



Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	327

Système de mesure	
Poids de contrôle - volume (cm ³)	1,25
Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	140
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,0156
Poids de contrôle OIML classe	F1
Poids de contrôle - valeur nominale	10 g
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,2 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	7950
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	6000
Poids de contrôle - Densité [Max] (OIML)	12000

Forme de construction	
Forme poids	Bouton
Dimensions (Ø×H)	10×19 mm
Matériau	inox poli
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - vissé

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-434
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-434

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	10×10×19 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	347-050-400
Étui - Référence aluminium	317-040-600
Étui - bois Numéro d'article	317-040-100

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761004719
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

