

KERN ORA 5PB

KERN

Mesure de l'indice de réfraction pour les laboratoires et l'industrie



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Réfractomètre
Groupe de produit	Réfractomètre analogique
Famille de produits	ORA-P

Système de mesure

Température de mesure [Min] (°C)	10 °C
Température de mesure [Max] (°C)	30 °C
Méthode de mesure	Réfraction de la lumière
Graduations	Urine (spec. gravity) - cat Urine (spec. gravity) - dog Serum protéine
Plage de mesures	1,000 sgU - 1,060 sgU 1,000 sgU - 1,060 sgU 2 g/dl - 14 g/dl
Lectures [d]	0,001 sgU 0,001 sgU 0,1 g/dl
Plage de mesure séro-protéine [Min]	2 g/100 ml
Plage de mesure séro-protéine [Max]	14 g/100 ml
Lecture séro-protéine	0,1 g/100 ml
Échelle séro-protéine	✓
Plage de mesure urine de chien (p. s.) [Min]	1,000
Plage de mesure urine de chien (p. s.) [Max]	1,060
Lecture urine de chien (p. s.)	0,001
Plage de mesure urine de chat (p. s.) [Min]	1,000

Plage de mesure urine de chat (p. s.) [Max]	1,060
Lecture urine de chat (p. s.)	0,001
Échelle urine de chien (p. s.)	✓
Échelle urine de chat (p. s.)	✓
Liquide d'étalonnage adapté	0 % (eau distillée)
Domaine d'application	Urine

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	160×40×40 mm
Type de réfractomètre	Réfractomètre manuel
Échelle - Type d'affichage	Analogique
Matériau prisme	ZLaF3 Verre au lanthane-flint nD=1,85544

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	-
------------------------------------	---

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-290
--	---------

Emballage & expédition

Dimensions du conteneur de transport (L×P×H)	205×75×55 mm
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	213×90×60 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,35 kg
Poids brut env.	0,45 kg
Poids d'expédition	0,41 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761483118
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

