

Boutons-poussoirs, 9,1 mm, 1NO, à rappel, 1 NO, Panneau jaune



Domaines d'application/principaux

- > Construction de machines et installations
- > Construction de modèles
- > Installation domestique

Caractéristiques spéciales

Boutons-poussoirs opaques, non éclairables

Diamètre de montage 9,1 mm

max. 24 V / 100 mA

Connexion soudée

Technique de fixation avec bague filetée

Indice de protection IP 40 en façade



Description

Boutons-poussoirs avec diamètre de montage 9,1 mm

Boutons-poussoirs avec diamètre de montage 9,1 mm, 1 NO

Données techniques

> Généralités

Couleur du panneau	jaune
Propriété du panneau / coup-de-poing	opaque
Forme du bord	rond
Température de fonctionnement, min.	-25 °C
Température de fonctionnement, max.	70 °C
Température d'entreposage, min.	-40 °C
Température d'entreposage, max.	80 °C
éclairable	non
Durée de soudage manuel, max.	3 sec
Température de soudage manuel	350 °C
Procédé de soudage	Soudage manuel
Emballage	Carton
Unité de conditionnement	10 pièces
Poids net	1,6 g
Durée de vie	40 000 cycles
B10	52 000 cycles
Indice de protection en façade d'après DIN EN 60529	IP40
Commande MOQ	50 pièces
Conforme à RoHS	oui
Conforme à REACH	oui

Liens directs

> eCatalog RAFI

> Cote de montage

Cote extérieure longueur	11 mm
Cote extérieure largeur	11 mm
Cote extérieure hauteur	30 mm
Ouverture d’emplacement	9,1 mm
Encastrement	25,5 mm
Hauteur de montage	4,5 mm
> Valeurs caractéristiques mécaniques	
Fonction d’actionnement	à rappel
Force d’appui, max.	7 N
Force d’appui, min.	7 N
Course, max.	2 mm
Fonction de contact	1 NO
Système de contact	Contact de pont
Matériau de contact	Argent
Fixation	Bague filetée
Soudabilité	Oui
Connexion à l’arrière	Connexion soudée

> Valeurs caractéristiques électriques

Tension de commutation, max.	24 Volt
Courant de commutation, max.	0,1 A