

Boutons-poussoirs, 16,2 mm, à rappel, 1 NO, Panneau vert



Domaines d’application/principaux

- Construction de machines et installations
- Construction de modèles
- Installation domestique

Description

Boutons-poussoirs avec diamètre de montage 16,2 mm, connexion à vis, non éclairables

Données techniques

➤ Généralités

Couleur du panneau	vert
Propriété du panneau / coup-de-poing	opaque
Forme du bord	rond
Température de fonctionnement, min.	-25 °C
Température de fonctionnement, max.	85 °C
Température d’entreposage, min.	-40 °C
Température d’entreposage, max.	90 °C
éclairable	non
Emballage	Carton
Unité de conditionnement	100 pièces
Poids net	11 g
Durée de vie	150 000 cycles
B10	195 000 cycles
Indice de protection en façade d’après DIN EN 60529	IP40 IP65 IP65 avec capuchon d’étanchéité
Commande MOQ	100 pièces
Conforme à RoHS	oui
Conforme à REACH	oui

Liens directs

- [eCatalog RAFI](#)

➤ Cote de montage

Cote extérieure longueur	20 mm
Cote extérieure largeur	20 mm
Cote extérieure hauteur	50 mm
Ouverture d’emplacement	16,2 mm
Encastrement	41 mm
Hauteur de montage	9 mm

> Valeurs caractéristiques mécaniques

Fonction d’actionnement	à rappel
Force d’appui, min.	7,5 N
Course, max.	4,3 mm
Fonction de contact	1 NO
Système de contact	Contact de pont
Matériau de contact	Argent
Fixation	Bague filetée
Connexion à l’arrière	Connexion à vis

> Valeurs caractéristiques électriques

Tension de commutation, max.	250 Volt
Courant de commutation, max.	2 A

Schémas

Schémas des cotes

