



Poignée rotative à commande rompue sur porte à commande rompue sur porte, verrouillable sur la poignée, taille 1



Référence NZM1-XTVDV
N° de catalogue 260172

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Poignée rotative à commande rompue sur porte
norme / homologation			UL/CSA, IEC
Taille			NZM1
Description			Poignée rotative à commande rompue sur porte pour actionnement du disjoncteur à travers une porte d'armoire fermée
Fonction			Standard, noir/gris
Degré de protection			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Verrouillage			Verrouillable sur la poignée et l'appareil par 3 cadenas max. modifiable au niveau de la poignée en position I Avec verrouillage de la porte
Verrouillage de la porte			Infraudable en position « MARCHE » ou « ARRET » verrouillée Modifiable en position « MARCHE » non cadénassé Déverrouillable de l'extérieur à l'aide d'un tournevis Ouvrir la porte en position ARRET
Information de configuration			Plaque d'avertissement et/ou étiquette de repérage à clip Complète, avec adaptateur pour commande rotative et pièces d'assemblage Rallonge d'axe supplémentaire nécessaire
Utilisation avec			NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
verrouillable			double
Remarques			
Possibilité de montage du disjoncteur à 90° à gauche/droite avec position toujours identique de la poignée			

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Certificat d'homologation IEC/EN 61439			
10.2 Résistance des matériaux et des pièces			
10.2.2 Résistance à la corrosion			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Elevation			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes			Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement			
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante			Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement			Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits			Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.

10.12 Compatibilité électromagnétique			Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique			Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.


Caractéristiques techniques ETIM 7.0



Commutateurs basse tension (EG000017) / Poignée pour disjoncteur (EC000229)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Poignée pour commutateur (ecI@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])			
verrouillable			oui
couleur			noir
adapté à un arrêt d'urgence			non
avec axe			non
adapté à un disjoncteur			oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact			oui

Homologations

Product Standards			UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.			E140305
UL Category Control No.			DIHS
CSA File No.			022086
CSA Class No.			1437-01
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Encombres





Distance min. poignée rotative à commande rompue / point de rotation porte