

# KERN 357-04



Poids individuel, Classe OIML M2, 10 g, Bouton, inox finement tourné (OIML)



## Services

Numéro d'article pour étalonnage 962-634  
DAkKS

## Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M2
Famille de produits	357

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	10 g
Poid de contrôle - volume (cm <sup>3</sup> )	1,1905
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm <sup>3</sup> )	0,0241
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	6 mg
Poid de contrôle OIML classe	M2

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (Ø×H)	10×17,5 mm
Matériau	inox finement tourné (OIML)

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	24×24×51 mm
Poids net	0,01 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg