

KERN CE WT2-Y2

KERN

Transmetteur de pesée analogique pour amplifier le signal des jauges de contrainte avec une sortie en courant ou en tension (selon le modèle)



Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	190×160×105 mm
Poids net	0,461 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,6 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation **auf Anfrage | on request**

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Composant de technologie de mesure
Groupe de produit	Transmetteur de pesée analogique
Famille de produits	CE WT

Système de mesure

Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Nombre de plateformes / canaux	1

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran rétroéclairage	non
----------------------	-----

Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	110×45×32 mm
------------------------------	--------------

Fonctions

Interfaces	analogique (4 - 20 mA)
Protection IP - dispositif complet	IP65

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	24 V 1 A
--	----------

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	-20 °C
Température d'utilisation [Max]	65 °C