

KERN FS 2-10KSP1

KERN

Kit prêt à l'emploi composé d'un dynamomètre Premium FS 2 et d'une cellule de mesure externe "S" CS 1000-3P1 pour les mesures de force de traction et de compression



Montage - évacuation des forces	Trou fileté M12
Dimensions cellule de mesure	50,8×76,2×25,4 mm

Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	sélectionnable
Fonction Peak	✓
Fonction statistique	✓
Fonction mémoire	✓
Interfaces	USB-Device

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5 V, 1 A
Bloc d'alimentation type	USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable)
Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Batterie temps de chargement	8 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	5 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	8 h
Type de pile/accu	Li-Ion
Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles
Pile capacité	2.400 mAh
Pile tension	3,7 V

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	3 d
Poids net	0,958 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,00 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	1,91 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction)	961-164
Numéro d'article pour étalonnage usine (force de compression)	961-264

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de force
Groupe de produit	Set de dynamomètre
Famille de produits	FS SP1

Système de mesure

Unité pré-réglée	N
Plage de mesure force [Max] (N)	10 kN
Lecture force [d] (N)	2 N
Directions de force	traction compression
Tête de mesure fréquence de mesure	1000 Hz
Nombre de plateformes / canaux	2

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran type	TFT, couleur
Écran résolution	320×480
Langues de l'interface utilisateur	Allemand Anglais Français Espagnol Italien

Forme de construction

Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau boîtier	plastique
Montage - Application de la force	Trou fileté M12

KERN FS 2-10KSP1




Kit prêt à l'emploi composé d'un dynamomètre Premium FS 2 et d'une cellule de mesure externe "S" CS 1000-3P1 pour les mesures de force de traction et de compression

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction/force de compression) 961-364

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

