

KERN 366-77

Poids individuel, Classe OIML M3, 10 kg, Bloc Eco, fonte laqué

KERN

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M3
Famille de produits	366

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm ³)	1408,4507
---	-----------

Évaluation de la conformité possible ✓

Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	600
--	-----

Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	119,024
--	---------

Poids de contrôle OIML classe	M3
-------------------------------	----

Poids de contrôle - valeur nominale	10 kg
-------------------------------------	-------

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	5 g
---------------------------------------	-----

Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	7100
--	------

OIML-conforme	✓
---------------	---

Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	1500
--	------

Forme de construction

Forme poids	Bloc Eco
Dimensions poids (L×P×H)	190×95×109 mm
Matériau	fonte laqué
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - Plomb

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-644
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	190×95×109 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	10 kg
Poids brut env.	10 kg
Poids d'expédition	10 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	346-070-600
----------------------------	-------------

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761241831
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

