





1


2

Découvrez plus de détails et d’accessoires assortis en ligne !

Le best-seller des balances d‘analyse, avec un système de pesage de qualité supérieure Single-Cell, également avec homologation en option

Caractéristiques

- KERN ACJ: Programme d’ajustage interne en cas de variations de température ≥ 2 °C et de façon temporisée toutes les 4 h, garantit une haute précision et rend l’utilisateur indépendant du lieu d’utilisation
- KERN ACS: Programme d‘ajustage CAL pour régler la précision de la balance, poids de contrôle externe contre supplément de prix, voir *poids de contrôle*
- Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
- Création/documentation de formules simplifiée avec fonction tare/impression combinée. Les composants des formules sont numérotés et imprimés automatiquement avec numéro/poids
- Sorties de données automatiques vers PC/ imprimante après chaque arrêt de la balance
- Numéro d’identification de la balance à 4 chiffres, librement programmable, imprimé dans le protocole d‘ajustage
- 1 Interface de données USB et RS-232 pour le transfert des données de pesée au PC, sur tablette, ou une l‘imprimante
- Housse de protection transparente de série

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 14 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, ⌀ 91 mm
- espace de pesée L×P×H 174×162×227 mm
- Dimensions totales L×P×H 213×333×338 mm
- Poids net env. 7 kg
- Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C

2 Technologie de pointe Single-Cell :
Construction du capteur d‘un seul tenant
- Comportement stable à la température
- Temps de stabilisation court : valeurs de pesée stables en env. 3 s dans des conditions de laboratoire
- Robustesse mécanique élevée
- Haute résistance aux charges d’angle

DE SÉRIE — OPTION — FACTORY



ACJ ACS — ACJ

Modèle	Portée	Lecture	Échelon d’homologation	Charge minimale	Reproductibilité	Linéarité	Options	
							Homologation	**Cert. d’étalonnage**
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			MI	Accr. DAkkS
KERN	g	mg	mg	mg	mg	mg	KERN	KERN
ACS 80-4	82	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-	963-101
ACS 100-4	120	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-	963-101
ACS 200-4	220	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-	963-101
ACS 300-4	320	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-	963-101
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l’homologation en même temps Une homologation ultérieure n’est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l’adresse complète du lieu d’utilisation.								
ACJ 80-4M	82	0,1	1	10	0,2	± 0,3	965-201	963-101
ACJ 100-4M	120	0,1	1	10	0,2	± 0,3	965-201	963-101
ACJ 200-4M	220	0,1	1	10	0,2	± 0,3	965-201	963-101
ACJ 300-4M	320	0,1	1	10	0,2	± 0,3	965-201	963-101