
SAUTER **CE HSN**

Unité de contrôle compacte (module de rails) pour montage dans les armoires de commande



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Composant de technologie de mesure
Groupe de produit	Transmetteur de pesée digital
Famille de produits	CE HS

Système de mesure

Résolution du terminal (non étalonnable)	10.000
Possibilités d‘ajustage	Ajustement avec poids externe
Connexion de cellule de pesée	6-conducteurs
Fréquence de mesure interne	1600 Hz
Cellule de pesée - Résistance de la cellule de pesée [Min] (Ohm)	43,75
Cellule de pesée - résistance de la cellule de pesée [Max] (Ohm)	1200
Nombre de plateformes / canaux	1

Écran

Écran type	LED à 7 segments
Écran segments	6
Écran hauteur de chiffres	7,62 mm

Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	120×101×23 mm

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	IP20
Fonction de tare	automatique & manuel (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l‘utilisation	3

Interface

Interfaces	Digital I/O RS-485 USB-Device Profinet

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	70 °C

Homologation

Sigle CE	✓

Services

Numéro d‘article pour ajustage sur le lieu d’installation	auf Anfrage | on request

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	260×155×140 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,45 kg
Poids d’expédition	1,1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761246164
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

