

CP P4 · CP Y4
Capteur de pesage Single-Point en aluminium anodisé

Caractéristiques techniques

- CP P4: Précision selon OIML R60 C3
- CP Y4: Précision selon OIML R60 C2
- Conformité CE et RoHS
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 (selon EN 60529)
- Aluminium anodisé
- Convient aux balances poids-prix, aux balances de table, aux balances plateforme, etc.
- Dimensions maximales de la plateforme: 200×200 mm
- Valeur nominale des caractéristiques : 0,9 mV/V
- Connexion à 4 fils
- Longueur de câble env. 0,4 m

DE SÉRIE: IP 65, 1 DAY — OPTION: DAkkS, ISO

Modèle	Charge nominale
SAUTER	kg
CP 300-0P4	0,3
CP 600-0P4	0,6
Conception ECO	
CP 300-0Y4	0,3
CP 1500-0Y4	1,5
CP 3000-0Y4	3



CP P1 · CP Y1
Capteur de pesage Single-Point en aluminium anodisé

Caractéristiques techniques

- CP P1: Précision selon OIML R60 C3
- CP Y1: Précision selon OIML R60 C2
- Conformité CE et RoHS
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 (selon EN 60529)
- Aluminium anodisé
- Convient aux balances poids-prix, aux balances de table, aux balances plateforme, etc.
- Dimensions maximales de la plateforme: 250×350 mm
- Valeur nominale des caractéristiques : 2 mV/V
- Connexion à 4 fils

DE SÉRIE: IP 65, M (CP P1), 1 DAY — OPTION: DAkkS, ISO

Modèle	Charge nominale	Longueur de câble
SAUTER	kg	m
CP 3-3P1	3	0,4
CP 3-2-3P1	3	2
CP 5-3P1	5	0,4
CP 6-3P1	6	0,4
CP 8-3P1	8	0,4
CP 10-3P1	10	0,4
CP 10-3-3P1	10	3
CP 15-3P1	15	0,4
CP 15-3-3P1	15	3
CP 20-3P1	20	0,4
CP 30-3P1	30	0,4
CP 35-3P1	35	0,4
CP 35-3-3P1	35	3
CP 40-3P1	40	0,4
CP 50-3P1	50	0,4
CP 50-2-3P1	50	2
Conception ECO (sans homologation de type)		
CP 3-2Y1	3	0,45
CP 5-2Y1	5	0,45
CP 10-2Y1	10	0,45
CP 15-2Y1	15	0,45
CP 20-2Y1	20	0,45
CP 30-2Y1	30	0,45
CP 100-3-3Y1	100	3



CP P3
Capteur de pesage Single-Point en aluminium anodisé

Caractéristiques techniques

- Précision selon OIML R60 C3
- Conformité CE et RoHS
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 (selon EN 60529)
- Aluminium anodisé
- Convient aux balances poids-prix, aux balances de table, aux balances plateforme, etc.
- Dimensions maximales de la plateforme: 350×400 mm
- Valeur nominale des caractéristiques : 2 mV/V
- Connexion à 4 fils
- Longueur de câble env. 3 m

DE SÉRIE: IP 65, 1 DAY — OPTION: DAkkS, ISO

Modèle	Charge nominale
SAUTER	kg
CP 30-3P3	30
CP 40-3P3	40
CP 50-3P3	50
CP 75-3P3	75
CP 100-3P3	100

Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !