


Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Dessiccateur particulièrement convivial avec lampe halogène en verre quartzeux de haute qualité – également disponible en version avec [d] = 10 mg, idéal pour les tests rapides récurrents

Caractéristiques

- KERN DAB 200-2: Version à faible résolution, qui permet d'atteindre plus vite le critère de coupure et donc de gagner du temps. Idéal pour les tests rapides et les échantillons
- Écran graphique rétroéclairé, hauteur de chiffres 14 mm
- 1 Processus actif de dessiccation
- 2 Profil de chauffage actif
- 3 Critère de désactivation actif
- 4 Temps de dessiccation écoulé
- 5 Température actuelle
- 6 Teneur actuelle en humidité en %

- Lampe halogène en verre quartzeux 400 W
- Adaptée aux échantillons non sensibles à la température
- Fenêtre de visualisation utile sur l'échantillon
- Mémoire interne pour le déroulement automatique de 15 programmes de dessiccation et 5 processus de dessiccation effectués
- La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle mesure
- 50 coupelles pour échantillons incluses
- Pour chaque dessiccateur KERN, vous trouverez sur Internet un manuel pratique avec de nombreux exemples, des comptes-rendus d'expériences, des réglages et des conseils

- Conseil : les deux modèles sont aussi disponibles en version infrarouge, voir *internet*

DE SÉRIE

OPTION

| KERN                                                                | DAB 100-3                                                                                   | DAB 200-2       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lecture [d] Poids/humidité (%)                                      | 0,001 g / 0,01 %                                                                            | 0,01 g / 0,05 % |
| Portée [Max]                                                        | 110 g                                                                                       | 200 g           |
| Reproductibilité pour une pesée 2 g*                                | 0,15 %                                                                                      | 1,5 %           |
| Reproductibilité pour une pesée 10 g*                               | 0,03 %                                                                                      | 0,3 %           |
| Affichage après dessiccation (Affichage basculant à tout moment)    |                                                                                             |                 |
| Humidité [%] = Teneur en humidité (M) du poids à l'état mouillé (W) | 20 % - 100 %                                                                                |                 |
| Teneur en matière sèche [%] = Poids à l'état sec (D) du (W)         | 100 % - 20 %                                                                                |                 |
| Poids restant (M)                                                   | Valeur absolue en [g]                                                                       |                 |
| Plage de température (par intervalles de)                           | 40 °C - 199 °C (1 °C)                                                                       |                 |
| Profils de chauffage                                                | Dessiccation standard, Dessiccation douce, Dessiccation rapide                              |                 |
| Critères de coupure                                                 | Coupure automatique (2 mg perte de poids à 45 sec)                                          |                 |
|                                                                     | Coupure programmée (3 min - 99 min 59 s, par pas de 10 sec)                                 |                 |
|                                                                     | Coupure manuelle par bouton                                                                 |                 |
| Interrogation de la valeur mesurée/Édition de protocole             | Intervalle réglable de 1 s - 10 min (uniquement en liaison avec l'imprimante ou ordinateur) |                 |
| Dimensions totales L×P×H                                            | 240×365×180 mm                                                                              |                 |
| Poids net                                                           | 4,82 kg                                                                                     |                 |
| Option Cert. d'étalonnage accr. DAkkS   Masse                       | 963-127                                                                                     |                 |
| Option Cert. d'étalonnage usine   Température                       | 964-305                                                                                     |                 |

\* dépendant de l'application