
KERN **KBP 60V20M**

Plateforme : Plateau de pesée inox, structure en acier laqué, capteur en aluminium à revêtement silicone avec protection contre la poussière et l‘eau IP65



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Composant
Groupe de produit	Plateforme
Famille de produits	KBP-V20-IP65

Système de mesure

Portée [Max]	30 kg; 60 kg
Lecture [d]	2 g
Poids minimal [Min]	200 g; 400 g
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Cellule de pesée - résolution (étalonnable)	2 × 3000 e
Cellule de pesée type de construction	aluminium IP65 revêtement silicone

Forme de construction

Dimensions surface de pesée (L×P)	400×300 mm
Dimensions surface de pesée	400×300 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	400×300×110 mm
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	acier, laqué
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Vis de nivellement réglables	✓
Longueur de câble	2,5 m
Longueur de câble de afficheur autorisée [Max]	3 m
Construction de la plateforme	Single-Cell
Capteurs de charge - nombre	1

Fonctions

Protection IP - capteur de charge	IP65

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

Homologation

Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine	✓
Échelon de vérification [e]	10 g; 20 g

Services

Numéro d‘évaluation de la conformité (homologacion)	965-229
Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS	963-129

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	870×460×190 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	9 kg
Poids d’expédition	15,2 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761475854
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



FACTORY

